

## Instapak® Simple®

*Das einfache und kompakte Polsterausgabesystem*



### Beschreibung

Instapak® Simple® ist das am einfachsten zu bedienende Schaumverpackungssystem. Die damit produzierten Einheiten dehnen sich bei Raumluft innerhalb einiger Sekunden zu schützenden Schaumpolstern aus, welche im Kontakt mit dem Packgut dessen Negativform annehmen und es so optimal schützen. Das System arbeitet bei der Schaummischung ohne Verwendung von Pumpen und Heizelementen. Voreingestellte Tasten gewährleisten nach kurzer Einweisung die leichte Bedienbarkeit. Die kompakte und mobile, auch an dezentralen Arbeitsplätzen nutzbare Plattform benötigt minimale Wartung. Die Schaumstoff-Komponenten befinden sich in handlichen, einfach zu positionierenden Behältern. Das System stellt mindestens drei Beutel pro Minute her – ideal bei Tagesbedarfen ab ca. 10 Beuteln. Durch den automatisierten Prozess kann der Anwender gemäß aktueller Anforderungen die benötigte Anzahl an Instapak® Schaumverpackungen abrufen. Der Instapak® Simple® verwendet die Polsterschäume in vorbestimmten Beutelgrößen von 40 x 47 cm bis 60 x 47 cm. Die üblichen Arbeitsschutzbestimmungen sind zu berücksichtigen.

### Vorteile

- “ maximaler Produktschutz
- “ Einheiten dehnen sich bei Raumluft sekundenschnell zu maßgeschneiderten Schaumpolstern
- “ Mehrfachanwendungen bei gleichen Packgutformen möglich
- “ vielseitig, deckt viele Bedürfnisse ab
- “ verringert den Bedarf an Lagerfläche
- “ leichte Bedienung dank voreingestellter Tasten
- “ kleine 9,5 Liter Materialbehälter rasten zuverlässig ein und sind schnell austauschbar
- “ minimaler Wartungsaufwand
- “ kompakte, mobile Plattform
- “ keine Heizdrähte, Schläuche oder Pumpensysteme
- “ modularer Aufbau
- “ Betrieb an einer 230 V Standardsteckdose
- “ Abmessung Maschine: 38,1 x 69,9 x 86,2 cm (L x B x H)
- “ zwei Schaumvarianten: Instapak® SimplyFlex® für den Leichtlasttransport sowie Instapak® SimplyTuff® für schwere Lasten
- “ Beutelgrößen: 40 x 47 cm und 60 x 47 cm
- “ produziert mindestens drei Beutel in der Minute

## Anwendung

Produktion individueller Schaumstoffpolster in wenigen Schritten:

1. Drücken eines programmierten Knopfes.
2. Die Ausgabereinheit dosiert die Komponenten.
3. Walzen im System drehen sich und mischen die Komponenten.
4. Der Beutel mit Komponentenmischung verlässt das System und wird dabei verschweißt.
5. Beutel abreißen.
6. Packgut darin oder damit formgerecht verpacken (ggf. Verwendung von zwei Polstern).



## Technische Daten

Abmessung in mm	Produktionsleistung	Betriebsspannung in V
381 x 699 x 862	min. 3 Beutel/min	230

## Zubehör

Beschreibung	Typ	Art
Instapak®-Schaum Simply A	Grundkomponente	12 kg Behälter
Instapak®-Schaum SimplyFlex® B	Zweitkomponente	10 kg Behälter
Instapak®-Schaum SimplyTuff® B	Zweitkomponente	10 kg Behälter
Folie für I-Simple System	400 mm x 182 lfm matt weiß	47 cm x 40 cm, perforiert, 450 Beutel, Rolle
Folie für I-Simple System	600 mm x 182 lfm matt weiß	47 cm x 60 cm, perforiert, 450 Beutel, Rolle

## Handhabung

